

PHILIPS

Lampa sufitowa
Garnet 40 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały



8720169195257



Jedna oprawa, standardowy włącznik światła, a aż trzy ustawienia oświetlenia.

Zmiana nastroju w pomieszczeniu nigdy nie była tak prosta. Lampa sufitowa LED SceneSwitch marki Philips ułatwia tworzenie odpowiedniego nastroju w pomieszczeniach za pomocą trzech wyjątkowych ustawień. Połączenie oświetlenia głównego i pośredniego zapewnia doskonale światło podczas spotkań, gdy chcesz się skupić lub odpocząć. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący przełącznik światła.

Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

Efekt świetlny

- Światło pośrednie
- Potrójna strefa światła
- Delikatne, harmonijne światło

8720169195257

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Zalety

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Światło pośrednie

Klosz lampy Volcano ozdobi Twoją przestrzeń i delikatnie odbija światło.

Potrójna strefa światła

Trójstrefowe źródło światła zapewnia elastyczność w tworzeniu pożądanej atmosfery.

Delikatne, harmonijne światło

Dzięki odpowiedniej kombinacji światła pośredniego i bezpośredniego rozciąga ciepłą poświatę w całej przestrzeni bez oślepienia.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, oślepień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 105

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 200 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,23 kg
- Całkowita wysokość: 99 mm
- Całkowita długość: 500 mm
- Całkowita szerokość: 500 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 500 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4200
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169195257
- Waga netto: 1,3 kg
- Waga brutto: 3,16 kg
- Wysokość: 54 cm
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 54 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.428

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.