

PHILIPS

Lampa sufitowa Izso
40 W

Lampy sufitowe

2700–6500K

Biały

Z możliwością
przyciemniania;pilot



8720169196094



Stwórz odpowiedni nastrój za dotknięciem przycisku

Lampa sufitowa LED firmy Philips typu „wszystko w jednym” zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę łatwego dostosowywania ustawień oświetlenia do Twoich potrzeb — wystarczy kilka prostych kliknięć pilota do sterowania światłem. To wygodne światło, które nie męczy oczu. Stwórz pożądaną atmosferę za pomocą oświetlenia, które zna Twoje potrzeby.

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Sterowanie

- Regulacja w zakresie od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego
- Regulacja jasności z funkcją pamięci
- 4 ustawione sceny
- Pilot do zdalnego sterowania ułatwia kontrolę oświetlenia z odległości do 10 m
- Pilot do sterowania światłem, do montażu na ścianie

Zalety

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez

ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Regulacja w zakresie od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego

Regulacja oświetlenia umożliwia zmianę koloru światła w celu jego dopasowania do nastroju lub aktywności. Ciepła biel jest idealna do relaksu, natomiast chłodne światło dzienne poprawia koncentrację.

Regulacja jasności z funkcją pamięci

Zapamiętuje określone poziomy jasności, które preferujesz.

4 ustawione sceny

Wygodnie wywołuj różne nastroje dzięki ustawionym scenom na każdą okazję.

Pilot do zdalnego sterowania ułatwia kontrolę oświetlenia z odległości do 10 m

Za pomocą tego pilota możesz włączać i wyłączać światła oraz regulować jego intensywność i kolor z odległości do 10 m.

Pilot do sterowania światłem, do montażu na ścianie

Dzięki dołączonemu uchwytnowi można zamontować pilota tam, gdzie potrzebny jest dodatkowy przełącznik — nie wymaga okablowania.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 107

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 210 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,1 kg
- Całkowita wysokość: 70 mm
- Całkowita długość: 470 mm
- Całkowita szerokość: 470 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 470 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4300
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169196094
- Waga netto: 1,07 kg
- Waga brutto: 1,84 kg
- Wysokość: 8,6 cm
- Długość: 55,3 cm
- Szerokość: 55,8 cm



Data wydania:
2026-06-24
Wersja: 0.344

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.