

PHILIPS

Żarówka 60 W A60
E27 x3

Oświetlenie Smart LED

Inteligentna żarówka z pełną
gamą kolorów

Do 806 lm

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169204423



Inteligentne światło na co dzień

Żarówki LED firmy Philips to łatwe rozwiązanie umożliwiające dobór koloru pasującego do danego zastosowania. Zaprojektowano je z myślą o pięknym świetle, wyjątkowo długiej trwałości i natychmiastowym, znacznym obniżeniu zużycia energii. Dzięki szlachetnemu, eleganckiemu wzornictwu żarówka ta stanowi idealny zamiennik tradycyjnych żarówek.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Zalety

Connected by WiZ

Pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ – aplikacja WiZ ułatwia konfigurację i zapewnia dostęp do wszystkich zalet inteligentnego oświetlenia.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Światła mogą działać jak czujniki ruchu i włączać się automatycznie po wejściu do pomieszczenia – wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu – zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,05 kg

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 94

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Salon, Pokój dziecięcy
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169204423
- EAN: 872016920442300
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 8,5 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 9

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 11,1 mm
- Całkowita długość: 11,1 mm
- Całkowita szerokość: 6 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8.5 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 60 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Kod IP: IP20
- Numer rejestracji EPREL: 2546660
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Średnica: 60 mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169204423
- Waga netto: 0,15 kg
- Waga brutto: 0,27 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 18 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.422

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.