

# PHILIPS

Inteligentna żarówka LED  
RGB C37, E14, 470 lm, 3  
szt.

Oświetlenie Smart LED

Miliony kolorów

Regulowane białe światło

Głębokie ściemnianie

Sterowanie za pomocą aplikacji  
lub głosu



8720169210318



## Inteligentniejsze oświetlenie domowe

Światło, które odmienia przestrzeń i dopasowuje się do każdej chwili. Tworzy nastrój jasnym światłem w milionach kolorów oraz gotowymi aranżacjami świetlnymi, takimi jak Kominek i Ocean. Ułatwia przechodzenie od chłodnego, pobudzającego światła białego do ciepłych, relaksujących tonów w zakresie od 2200 K do 6500 K oraz regulację jasności od 100% do zaledwie 1%.

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ
- Inteligentne sterowanie

### Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

### Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

### Tryby światła

- Miliony kolorów światła
- Regulowane białe światło
- Głębokie ściemnianie

# Zalety

## Connected by WiZ

Pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ – aplikacja WiZ ułatwia konfigurację i zapewnia dostęp do wszystkich zalet inteligentnego oświetlenia.

## Inteligentne sterowanie

Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu; zgodność z Matter umożliwia używanie z Alexa, Google Home i Apple Home.

## Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

## Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu – zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

## Miliony kolorów światła

Wybór dowolnego koloru światła z palety lub gotowego trybu, takiego jak Fireplace lub Ocean, tworzy wyjątkową atmosferę i odpowiedni nastrój.

## Regulowane białe światło

Łatwa regulacja od chłodnych, niebieskawych odcieni zwiększających widoczność i skupienie po miękkie, cieplejsze tony sprzyjające wieczornemu relaksowi (zakres CCT 2200 K–6500 K).

## Głębokie ściemnianie

Płynne przyciemnianie od pełnej jasności do 1% zapewnia odpowiedni poziom światła do każdej czynności.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: C37
- Gniazdo: E14
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Waga: 0,045 kg

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200–6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

### Różne

- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169210318
- EAN: 872016921031800
- Tytuł produktu: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT/6

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.48
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,9 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 11,6 mm
- Całkowita długość: 11,6 mm
- Całkowita szerokość: 3,9 mm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 4.9 W

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 2472581
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169210318
- Waga netto: 0,14 kg
- Waga brutto: 0,22 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 14 cm



Data wydania:  
2026-06-24  
Wersja: 0.491

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.