

PHILIPS

Reflektor punktowy
50 W PAR16 GU10 x3

Oświetlenie Smart LED

Inteligentna żarówka z pełną
gamą kolorów

Do 345 lm

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169210356



Inteligentne światło na co dzień

Inteligentna żarówka Philips LED GU10 WiZ do standardowych opraw wpuszczanych i reflektorów świeci rozproszonym światłem białym z możliwością przyciemniania i regulacji temperatury barwowej bieli. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Steruj głosem bez użycia rąk

Inteligentne funkcje

- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Tryby światła

- Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby

Zalety

Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca



Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Steruj głosem bez użycia rąk



Steruj oświetleniem za pomocą głosu; po prostu włącz integrację z Google, Alexa lub dodaj do swoich skrótów Siri.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia



Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiał nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu.

Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: PAR16
- Gniazdo: GU10
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,15 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 345 lm
- Czas rozświetlania: < 0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 73

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169210356
- EAN: 872016921035600
- Tytuł produktu: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Moc: 4,7 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 58 mm
- Całkowita długość: 58 mm
- Całkowita szerokość: 50 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 550 cd
- Moc znamionowa: 4.7 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Narrow Cone

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169210356
- Waga netto: 0,45 kg
- Waga brutto: 0,55 kg
- Wysokość: 14,4 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 18,5 cm



Data wydania: 2026-03-14
Wersja: 0.336

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com