

# PHILIPS

Żarówka 60 W A60  
E27 x3

Oświetlenie Smart LED

Inteligentna żarówka z regulacją  
odcienia światła białego


Do 806 lm

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji  
lub głosu



8720169210394



## Inteligentne światło na co dzień

Żarówki LED firmy Philips to łatwe rozwiązanie umożliwiające dobór koloru pasującego do danego zastosowania. Zaprojektowano je z myślą o pięknym świetle, wyjątkowo długiej trwałości i natychmiastowym, znacznym obniżeniu zużycia energii. Dzięki szlachetnemu, eleganckiemu wzornictwu żarówka ta stanowi idealny zamiennik tradycyjnych żarówek.

### Łatwa konfiguracja

- Wystarczy podłączyć i uruchomić

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Steruj głosem bez użycia rąk

### Inteligentne funkcje

- Inteligentne przyciemnianie ze pomocą aplikacji, głosu lub ściemniacza
- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

### Tryby światła

- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby

# Zalety

## Wystarczy podłączyć i uruchomić



WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

## Kontrola z dowolnego miejsca



Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

## Steruj głosem bez użycia rąk



Steruj oświetleniem za pomocą głosu; po prostu włącz integrację z Google, Alexa lub dodaj do swoich skrótów Siri.

## Przyciemniaj/rozjaśniaj

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, pilota WiZmote lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

## Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

## Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

## Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Waga: 0,195 kg

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 90$
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania:  $< 0.5$  s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

### Różne

- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169210394
- EAN: 872016921039400
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Moc: 8 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 122 mm
- Całkowita długość: 122 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8 W

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169210394
- Waga netto: 0,2 kg
- Waga brutto: 0,32 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 18 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.342

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.