

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Diamond Cut
UltraEfficient 4,8 W 145 mm

UltraEfficient

4000 K

Biały

8720169212800



UltraEfficient Downlight, zapewnia najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla Ciebie

Firma Philips opracowała ultrawydajne oświetlenie typu downlight, wykorzystujące nową technologię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ograniczenia odpadów materiałowych i obniżenia zużycia energii. Dzięki wyjątkowemu okresowi eksploatacji dochodzącemu do 50 000 godzin lampa ta działa ponad 3 razy dłużej niż jej odpowiedniki LED Downlight firmy Philips, zużywając przy tym zaledwie połowę energii. To jest nasza odpowiedź na wymagania w zakresie ochrony środowiska i troski o planetę.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Efekt świetlny

- Dyfuzor o wysokiej jakości Łagodne światło o równomiernej dystrybucji

Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy


Zalety

5 lat gwarancji na system LED




Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Dyfuzor o wysokiej jakości łagodne światło o równomiernej dystrybucji



Ten dyfuzor o wysokiej jakości równomiernie rozdziela łagodne światło w pokojach.

Wysokiej jakości materiał metalowy



Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły/Prostokątny

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 51 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 25 000
- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Niezmienna barwa światła: 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 161

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 50.5 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,165 kg
- Odległość od wgłębienia: 2 mm
- Całkowita wysokość: 49,5 mm
- Całkowita długość: 145 mm
- Całkowita szerokość: 145 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 12.5 cm x 12.5 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 145 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 900
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Źródło światła w zestawie: 4.8
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169212800
- Waga netto: 0,17 kg
- Waga brutto: 0,21 kg
- Wysokość: 14,8 cm
- Długość: 5,7 cm
- Szerokość: 14,8 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.363

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com