

PHILIPS

Żarówka z widocznym
żarnikiem 60 W E27

Oświetlenie Smart LED

2700-4000

Do 903 lm

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169241435



Inteligentne światło na co dzień

Ultradajna inteligentna żarówka Philips A60 jest naszą najbardziej energooszczędną inteligentną żarówką. Ta inteligentna żarówka klasy A zużywa o 40% mniej energii niż standardowe żarówki LED, inteligentne światła LED oraz inteligentne żarówki LED. Wygodne bezprzewodowe przyciemnianie i łatwa obsługa Wi-Fi sprawiają, że sterowanie tymi światłami jest dziecinnie proste — nie ma potrzeby instalowania drogiego ściemniacza. Jeśli chcesz przejść na inteligentne oświetlenie, jest to świetny początek: najlepsza w swojej klasie energooszczędność od razu po wyjęciu z opakowania, z dodatkowymi inteligentnymi funkcjami, z których możesz korzystać w dowolnym momencie.

Łatwa konfiguracja

- Wystarczy podłączyć i uruchomić

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu

Inteligentne funkcje

- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Zautomatyzuj urządzenia za pomocą harmonogramów
- Monitorowanie zużycia energii

8720169241435

Tryby światła

- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby

Obudowa

- Wszechstronność zastosowań i prosta instalacja

Zalety

Wystarczy podłączyć i uruchomić



WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca




Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie



Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Zautomatyzuj urządzenia za pomocą harmonogramów



Dopasuj włączanie i wyłączenie urządzeń do swojej codziennej rutyny i oszczędzaj energię.

Monitorowanie zużycia energii



Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.

Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Wszechstronność zastosowań i prosta instalacja



Po prostu przyklej do dowolnej powierzchni — w witrynach, kasetonach sufitowych, na stanowisku pracy lub pod szafkami. Rozjaśnij otoczenie i zaakcentuj meble.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Przezroczyste
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,055 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 51 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2700–4000 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 903 lm
- Czas rozświetlania: < 0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 210

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 42 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169241435
- EAN: 872016924143501
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.48
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A
- Moc: 4,3 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 127 mm
- Całkowita długość: 127 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 50 000
- Znamionowy strumień świetlny: 903 lm
- Moc znamionowa: 4.3 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1901110
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169241435
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,06 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 8,5 cm



Data wydania: 2026-03-14
Wersja: 0.347

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.