

PHILIPS

Oprawa Amigo z wentylatorem 42+20W

Wentylatory sufitowe z oświetleniem

3000/4400/6500K

Biały

Z możliwością przyciemniania:pilot



8720169248786



Stwórz odpowiedni nastrój za dotknięciem przycisku

Połącz konfigurowalne oświetlenie z przyjemnym powiewem dzięki wentylatorowi sufitowemu LED firmy Philips z pilotem do sterowania światłem.

Łatwość obsługi

- Korzystaj przez cały rok
- Ciesz się przyjemnym powiewem

Zalety

Korzystaj przez cały rok

Tryby letni i zimowy pozwalają zapewnić najlepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu przez cały rok.

Ciesz się przyjemną bryzą

Wpuść do swoich pomieszczeń morską bryzę dzięki funkcji Natural Breeze, która oferuje dynamiczne ustawienia prędkości wentylatora.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700-4000-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 330 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,5 kg
- Całkowita wysokość: 137 mm
- Całkowita długość: 485 mm
- Całkowita szerokość: 485 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Średnica: 485 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4400
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169248786
- Waga netto: 1,5 kg
- Waga brutto: 2,32 kg
- Wysokość: 51,5 cm
- Długość: 15,5 cm
- Szerokość: 51 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.363

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.