

PHILIPS

Światłówka liniowa

LED


8 W–14 W

G5

Biel



8720169249417



Wystrzymałe oświetlenie zadaniowe LED o wysokiej jakości światła

Przejdźcie na oświetlenie Philips LED to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starego oświetlenia fluorescencyjnego nowoczesną i wydajną technologią LED. Oświetlenie LED Philips doskonale sprawdza się w miejscach, które muszą być jasno oświetlone.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu
- Brak buczenia/brzęczenia

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Nie zawiera rtęci
- Doskonałe rozwiązanie oświetleniowe LED, które może zastąpić oprawy sufitowe o różnym kształcie rozmiarach wykorzystujące tradycyjne żarówki i światłówki lub źródła LED.

Zalety

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie.

Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

TLED Brak buczenia/brzęczenia

Tuby LED firmy Philips nie powodują nadmiernego hałasu podczas pracy ze statecznikiem fluorescencyjnym i z pominięciem statecznika (wersja MainsFit)

Nie zawiera rtęci



Nie zawierają rtęci, więc można je wyrzucać do zwykłych odpadów, a Twoja przestrzeń od razu staje się bardziej ekologiczna.

Szeroki zakres możliwości wymiany

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T5
- Gniazdo: G5
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 35 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 200 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Nominalny strumień świetlny: 1000 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Kod Barwy: 830 | CCT of 3000K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 125

Różne

- Oznaczenia Certyfikatów: Zgodność z normą RoHS

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169249417
- EAN: 872016924941700
- Tytuł produktu: LED T5 600mm 8W G5 WH HE 1CT/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: 220–240 V
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Moc: 8
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 563 mm
- Całkowita długość: 563 mm
- Całkowita szerokość: 19 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Numer rejestracji EPREL: 1476408
- Kompatybilność balastu: Sieć zasilająca

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169249417
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 56,3 cm
- Długość: 2,9 cm
- Szerokość: 2,9 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.340

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com