

PHILIPS

Żarówka żarnikowa
matowa 60 W A60 E27

UltraEfficient

3000 K

840 lm

35 000 godz.



8720169250413



Wysokiej jakości jasne światło LED

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepłe światło i natychmiastowe, znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki czystemu i eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla przezroczystych żarówek i są wyjątkowo trwałe.

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii
- Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Klasyczne szkło LED

Zalety

Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na

źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 45 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 45 lat.

Szkło matowe

Wygląd, który kochasz i wydajność, której oczekujesz. Klasyczne wzory ze szkła matowego, odwzorowujące miękkie światło tradycyjnych żarówek, idealnie pasują do całego domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 35 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Nominalny strumień świetlny: 840 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 830 | CCT of 3000K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 210

Różne

- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169250413
- EAN: 872016925041300
- Tytuł produktu: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K FR EELA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A
- Moc: 4 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 104 mm
- Całkowita długość: 104 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 1543875

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169250413
- Waga netto: 0,04 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 12 cm
- Długość: 6,6 cm
- Szerokość: 6,6 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.313

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com