

PHILIPS

Żarówka bańkowa
75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 godz.



8720169253841



Nowoczesna żarówka LED dla domu

Nowoczesna żarówka LED do używania na co dzień w pomieszczeniach. Pozwala zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć częstotliwość wymiany żarówek, zapewniając wysoką jakość światła.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Można zaufać informacjom umieszczonym na opakowaniu Philips.
- Nie zawiera rtęci

Zalety

Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny

środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Wiązka światła jest wolna od podczerwieni, co oznacza, że nie jest emitowane ciepło, a brak promieniowania ultrafioletowego oznacza, że tkaniny i przedmioty nie blakną pod tym światłem.

Nie zawiera rtęci



Nie zawierają rtęci, więc można je wyrzucać do zwykłych odpadów, a Twoja przestrzeń od razu staje się bardziej ekologiczna.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 180
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 1055 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 105

Różne

- EyeComfort: Nie

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169253841
- EAN: 872016925384100
- Tytuł produktu: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.54
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 75
- Moc: 10
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 10

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 108 mm
- Całkowita długość: 108 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169253841
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,04 kg
- Wysokość: 13,8 cm
- Długość: 6,2 cm
- Szerokość: 6,2 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.370

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.