

# PHILIPS

Kinkiet Bustan 3,8 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Antracyt

Czujnik;Wodoodporny



8720169257399



## Ciesz się pięknym ogrodem z ekologicznym oświetleniem

Ultradajne lampy zewnętrzne Philips Bustan wykorzystują nową, przełomową technologię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ograniczenia odpadów materiałowych i obniżenia zużycia energii. Dzięki wyjątkowemu, długiemu okresowi eksploatacji dochodzącemu do 50 000 godzin lampy te działają ponad dwa razy dłużej niż ich odpowiedniki, lampy zewnętrzne LED firmy Philips, i zużywają o 50% mniej energii —to jest nasza odpowiedź na wymagania w zakresie ochrony środowiska i troski o planetę.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin
- Ultradajna
- Nawet o 80% mniejsze zużycie energii

### Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

8720169257399

**Zaprojektowane do użytku zewnętrznego**

- IP44 – wodoszczelność

**Wyjątkowość oprawy**

- Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu

**Wysokiej jakości światło**

- Ciepłe światło białe 2700 K

# Zalety

## Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 50 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

## Ultrawydajna



Zużywa co najmniej 50% mniej energii w porównaniu z odpowiadającymi jej standardowymi żarówkami LED firmy Philips.

## Nawet o 80% mniejsze zużycie energii



Oświetlenie LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem o takim samym strumieniu świetlnym. Kupując oświetlenie LED firmy Philips, od razu zaczynasz oszczędzać. Po zamianie każdego źródła światła na oświetlenie LED zaobserwujesz natychmiastowe zmniejszenie rachunku za energię.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Jest to przydatne, gdy wracasz wieczorem do domu lub chcesz wiedzieć, czy ktoś znajduje się na posesji.

**Ciepłe światło białe 2700 K**

Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta

oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

## Dane techniczne

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

### Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 4,3

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,54 kg
- Całkowita wysokość: 90 mm
- Całkowita długość: 220 mm
- Całkowita szerokość: 80 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: B
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8720169257399
- Waga netto: 0,54 kg
- Waga brutto: 0,58 kg
- Wysokość: 22,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 9,9 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.357

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.