

# PHILIPS

Kinkiet Arbour 3,8 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Antracyt

Wodoodporne




8720169263857



## Ciesz się pięknym ogrodem z ekologicznym oświetleniem

Kinkiet zewnętrzny LED Philips Arbour w kolorze antracytowej szarości to świetlny sześcian w podstawie wykonanej z trwałego, odlewane aluminium. Pomysłowe wzornictwo kinkieta przyciąga wzrok oraz pozwala skierować dwa potężne snopy ciepłego, białego światła w górę i w dół ściany. Te ultrawydajne lampy zewnętrzne wykorzystują nową, przełomową technologię, która pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie ilości odpadów materiałowych i obniżenie zużycia energii.



### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin
- Ultrawydajna
- Nawet o 80% mniejsze zużycie energii

### Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

### Wyjątkowość oprawy

- Efekt światła dwukierunkowego

8720169263857

**Wysokiej jakości światło**

- Ciepłe światło białe 2700 K

# Zalety

**Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin**



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 50 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

**Ultrawydajna**



Zużywa co najmniej 50% mniej energii w porównaniu z odpowiadającymi jej standardowymi żarówkami LED firmy Philips.

**Nawet o 80% mniejsze zużycie energii**



Oświetlenie LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem o takim samym strumieniu świetlnym. Kupując oświetlenie LED firmy Philips, od razu zaczynasz oszczędzać. Po zamianie każdego źródła światła na oświetlenie LED zaobserwujesz natychmiastowe zmniejszenie rachunku za energię.

**5 lat gwarancji na system LED**



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

**IP44 – wodoszczelność**



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

**Efekt światła dwukierunkowego**

Ta oprawa zewnętrzna Philips tworzy idealną atmosferę w ogrodzie lub na tarasie dzięki efektowi światła dwukierunkowego.

**Ciepłe światło białe 2700 K**



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Zużycie energii

- Moc: 4,3

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,6 kg
- Całkowita wysokość: 130 mm
- Całkowita długość: 130 mm
- Całkowita szerokość: 130 mm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: B
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

## Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169263857
- Waga netto: 0,6 kg
- Waga brutto: 0,65 kg
- Wysokość: 13,5 cm
- Długość: 13,5 cm
- Szerokość: 13,5 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.335

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)