

PHILIPS

Kinkiet Camill 1,4 W

Oprawy zewnętrzne

3000 K

Czarny

Czujnik;Solarny;Wodoodporny



8720169263895



Nasze najbardziej energooszczędne oprawy LED

Dzięki temu czarnemu kinkietowi Philips LED nadasz tradycyjny wygląd swojemu ogrodowi. Rozproszone, jasne światło jest idealne do rozświetlenia wejścia do domu. Wzornictwo w stylu retro to wyrafinowany sposób na uprzyjemnienie chwil spędzanych na zewnątrz.

Łatwa instalacja

- Nie wymaga okablowania

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin
- Ultra Efficient Solar

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Wyjątkowość oprawy

- Światło o podwójnej jasności
- Czujnik ruchu Hue Motion sensor zintegrowany z czujnikiem od zmierzchu do świtu Dusk-to-dawn sensor

8720169263895

Wysokiej jakości światło

- Jasne światło białe 3000 K

Zalety

Nie wymaga okablowania



Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 50 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

Ultra Efficient Solar



Dzięki technologii Ultra Efficient Solar firmy Philips oprawy zapewniają światło nawet przez 35 godzin przy w pełni naładowanym akumulatorze. Ciesz się jasnym światłem przez całą noc, nawet przy złej lub pochmurnej pogodzie.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Światło o podwójnej jasności


Stwórz zmienny i atrakcyjny nastrój dzięki funkcji podwójnej jasności. Światło przyciemnia się w stanie bezczynności i automatycznie rozjaśnia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zapewniając odpowiedni poziom światła wtedy, gdy jest to potrzebne.

Czujnik ruchu Hue Motion sensor zintegrowany z czujnikiem od zmierzchu do świtu Dusk-to-dawn sensor



Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu te światła automatycznie witają Cię, gdy wracasz do domu po zmroku, lub zapalają się, gdy przybywają goście. Wyjątkowa funkcja od zmierzchu do świtu automatycznie włącza światła, gdy na zewnątrz robi się ciemno — to idealne rozwiązanie na długie letnie wieczory i zapewniające bezpieczeństwo.

Jasne światło białe 3000 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje jasne światło białe o temperaturze 3000 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Solarne, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 1,4

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,48 kg
- Całkowita wysokość: 205 mm
- Całkowita długość: 190 mm
- Całkowita szerokość: 140 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 250
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 3000 K
- Zasilanie sieciowe: 4 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Tak

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169263895
- Waga netto: 0,48 kg
- Waga brutto: 0,7 kg
- Wysokość: 24 cm
- Długość: 16,5 cm
- Szerokość: 15 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.356

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com