

PHILIPS

Kinkiet Yarixa 2,2
W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Czujnik;Solarny;Wodoodporny



8720169265448



Solidna lampa ogrodowa z panelem słonecznym nadająca się do użytku przez cały rok

Philips Yarixa to niezawodny solarny kinkiet, który ma lepszą trwałość, zużywa mniej energii i wspiera zrównoważony rozwój.

Łatwa instalacja

- Nie wymaga okablowania

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin

Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysokiej jakości światło LED

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Wyjątkowość oprawy

- Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu

Zalety

Nie wymaga okablowania



Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 15 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoszczelności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Jest to przydatne, gdy wracasz wieczorem do domu lub chcesz wiedzieć, czy ktoś znajduje się na posesji.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Najwyższej jakości materiały: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Solarne, Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,432 kg
- Całkowita wysokość: 132 mm
- Całkowita długość: 144 mm
- Całkowita szerokość: 113 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 250/25
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 4 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: nie dotyczy
- Źródło światła w zestawie: 2.2
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169265448
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,54 kg
- Wysokość: 14,5 cm
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 15,5 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.291

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com