

# PHILIPS

## Kinkiet Fyce 1,5 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Czujnik;Solarny;Wodoodporny



8720169265547



## Ciesz się pięknym ogrodem z ekologicznym oświetleniem

Kinkiet Philips Fyce to niezawodna lampa solarna, która ma lepszą trwałość, zużywa mniej energii i wspiera zrównoważony rozwój.

### **Łatwa instalacja**

- Nie wymaga okablowania

### **Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Energia słoneczna

### **Nowoczesne oświetlenie LED**

- Wysokiej jakości światło LED

### **Najwyższa jakość**

- Materiały najwyższej jakości

### **Zaprojektowane do użytku zewnętrznego**

- IP44 – wodoszczelność

### **Wysokiej jakości światło**

- Ciepłe światło białe 2700 K

# Zalety

## Nie wymaga okablowania



Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

## Energia słoneczna



Lampy solarne Philips zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu zgromadzonej energii słonecznej i zapewnieniu oświetlenia na długi czas. Całkowity brak poboru prądu pozwala zmniejszyć rachunki i przyczynia się do ochrony środowiska.

## Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

## Materiały najwyższej jakości




Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Ciepłe światło białe 2700 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Tak
- Element dekoracyjny: Nie

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Od zmierzchu do świtu, Solarne, Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 1,5

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,3147 kg
- Całkowita wysokość: 122 mm
- Całkowita długość: 90 mm
- Całkowita szerokość: 121 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 200
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 3,3 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169265547
- Waga netto: 0,32 kg
- Waga brutto: 0,37 kg
- Wysokość: 13,4 cm
- Długość: 9,7 cm
- Szerokość: 13,2 cm

