

PHILIPS

Kinkiet Bellini 25
W E27 bez żarówki

Oprawy zewnętrzne

Bez żarówki

Czarny

Wodoodporne



8720169266377



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

To oświetlenie zewnętrzne zostało zaprojektowane w oparciu o najnowsze trendy i zgodnie z obowiązującym stylem, aby stworzyć wymarzony nastrój.

Łatwa obsługa

- Żarówka do nabycia osobno

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wybierz do oświetlenia ścian

Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Zalety

Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

Materiały najwyższej jakości



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 2 kg
- Całkowita wysokość: 296 mm
- Całkowita długość: 236 mm
- Całkowita szerokość: 174 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: nie dotyczy
- Trzonek: E27
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 25
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169266377
- Waga netto: 2 kg
- Waga brutto: 2,6 kg
- Wysokość: 32,5 cm
- Długość: 24 cm
- Szerokość: 28,5 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.289

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.