

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Fresco 4,6
W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Wodoodporne



8720169266858



Z łatwością kieruj wysokiej jakości światło LED w dowolne miejsce

Wbudowany reflektor punktowy Philips Fresco wykonany z trwałej stali nierdzewnej emituje światło LED podkreślające najciekawsze fragmenty ogrodu lub rozświetlające jego ciemne obszary. Strumień światła można skierować w dowolne miejsce.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji

Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysokiej jakości światło LED

Najwyższa jakość

- Trwały materiał wysokiej jakości

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP23 – odporność na warunki atmosferyczne

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Wysokiej jakości światło LED

Żarówka LED zastosowana w tej lampie to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnego strumienia świetlnego oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Trwały materiał wysokiej jakości

Wysokiej jakości materiały i doskonałe wykończenie gwarantują wyjątkową trwałość, dzięki czemu ten solidny reflektor punktowy będzie wzbogacać wystrój Twojego domu i rozjaśniać jego wnętrza przez długie lata.

IP23 – odporność na warunki atmosferyczne



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych terenów zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP23 sprawia, że lampa jest odporna na zachlapania i idealnie nadaje się do oświetlania werandy lub ganku.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Stal nierdzewna

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Ciepłe, białe światło: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,16 kg
- Wysokość: 11 cm
- Długość: 10 cm
- Odległość od wgłębienia: 110 mm
- Szerokość: 10 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 355
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: G
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 4,6
- Kod IP: IP23
- Klasa ochronności: Klasa II
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169266858
- Waga netto: 0,16 kg
- Waga brutto: 0,28 kg
- Wysokość: 10 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 10 cm



Data wydania: 2025-05-24
Wersja: 0.277

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.