

PHILIPS

Reflektor punktowy
montowany w podłożu/
szpikulec Spore 1 W

Oprawy zewnętrzne

Spore

Naziemne oświetlenie
punktowe; zestaw 3 szt., z
wtyczką szwajcarską

Niskie napięcie 24 V



8720169279537



Lampa ogrodowa, którą wystarczy podłączyć, aby cieszyć się pięknym światłem

Rodzina niskonapięciowych opraw oświetleniowych Philips GardenLink obejmuje gamę opraw zewnętrznych, które można łatwo i bezpiecznie zainstalować samodzielnie. Można podłączyć wiele lamp do jednego zasilacza, który należy podłączyć do standardowego gniazdka. Następnie można łatwo dodawać dodatkowe światła lub zmieniać ich położenie w dowolnym momencie. Okablowanie jest proste, a niskie napięcie oznacza, że nie ma zagrożenia dla Ciebie, Twoich dzieci ani zwierząt domowych.

Łatwa obsługa

- Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink
- Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Bezpieczne użytkowanie

- Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 24 V

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet do 20 000 godzin

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP67 – wodoszczelność

Wysokiej jakości światło

- Ciepłe światło białe 2700 K

Zalety

Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink

Każda oprawa GardenLink jest wyposażona w to samo złącze Twist & Lock, co ułatwia instalację i podłączanie. Możesz zmieniać położenie opraw i akcesoriów, gdy konieczna jest zmiana oświetlenia zewnętrznego, i oświetlić każdy zakątek ogrodu.

Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Super łatwa instalacja i szybkie podłączanie dzięki złączom Twist & Lock, w które wyposażono produkty. Po prostu podłącz światła i ciesz się atrakcyjnym oświetleniem!

Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 24 V

Lampy niskonapięciowe (24 V) można bezpiecznie instalować samodzielnie bez ryzyka porażenia prądem — nie musi tego robić zawodowy elektryk.

Długi czas użytkowania — nawet do 20 000 godzin




Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 20 000 godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

IP67 – wodoszczelność



Ta lampa została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych terenów zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP67 sprawia, że lampa jest odporna na czasowe zalanie i idealnie nadaje się do oświetlania ścieżek lub podjazdów.

Ciepłe światło białe 2700 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Srebrny
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 65°
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Punktowe oświetlenie gruntowe
- Dodatkowe cechy: Niskonapięciowe, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 1

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,78 kg
- Całkowita wysokość: 60 mm
- Całkowita długość: 40 mm
- Całkowita szerokość: 40 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 3.5 cm x 3.5 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 120lm
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP67 | Pyłoszczelne i odporne na chwilowe zanurzenie
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169279537
- Waga netto: 0,78 kg
- Waga brutto: 0,96 kg
- Wysokość: 24,7 cm
- Długość: 15,2 cm
- Szerokość: 15,2 cm



Data wydania: 2026-01-31
Wersja: 0.231

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com