

PHILIPS

Sufitowy/ścienny
reflektor punktowy Niall
2 x

Reflektory punktowe
sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Czerń i mosiądz

ClickFix



8720169300095



Lampa wysokiej jakości przeznaczona do tworzenia dowolnych efektów oświetleniowych

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

Łatwa instalacja

- ClickFix – łatwy montaż

Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.

Materiał i wykończenie

- Materiały najwyższej jakości

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

ClickFix – łatwy montaż



Z łatwością samodzielnie zainstaluj oświetlenie punktowe. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

Opcja montażu ściennego lub sufitowego Materiały najwyższej jakości



Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektowną i długotrwałą inwestycję.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 100 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,378 kg
- Całkowita wysokość: 112 mm
- Całkowita długość: 274 mm
- Całkowita szerokość: 134 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione
- Liczba źródeł światła: 2

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169300095
- Waga netto: 0,38 kg
- Waga brutto: 0,46 kg
- Wysokość: 28 cm
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 12 cm



Data wydania:
2026-05-22
Wersja: 0.234

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.