

PHILIPS

Kinkiet Rover

Lampy ścienne

2700 K

Czarny

ClickFix; wodoodporny



8720169300217



Stylowe oświetlenie lustra LED, które jasno oświetli Twoją łazienkę

Firma Philips oferuje oświetlenie lustra spełniające wszystkie Twoje potrzeby w zakresie oświetlenia łazienkowego. Nasze oświetlenie lustra jest dostosowane do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i odporne na zachlapania. Łagodne, ciepłe, białe światło LED jest przyjazne dla oczu. Instalacja w czterech prostych krokach dzięki opatentowanemu systemowi instalacji Philips ClickFix. Wykonane z wytrzymałych materiałów wybranych pod kątem trwałości i atrakcyjności wizualnej.

Łatwa instalacja

- ClickFix – łatwy montaż

Dopasuj wnętrze do Twojego stylu

- doskonale współgrają z innymi lampami łazienkowymi Philips

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

Dobre samopoczucie w łazience dzięki oświetleniu wysokiej jakości

- Dobre oświetlenie w łazience to podstawa

Wysokiej jakości światło

- EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku

Bezpieczeństwo

- Odporność na wilgoć

Trwałość

- Zachowuje wysoką jakość nawet po latach użytkowania

Zalety

ClickFix – łatwy montaż

Instalacja w czterech prostych krokach dzięki opatentowanemu systemowi instalacji Philips ClickFix. Z łatwością samodzielnie zainstaluj oświetlenie punktowe. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

Bogata oferta oświetlenia łazienkowego

Firma Philips oferuje oświetlenie lustra i sufitowe reflektory punktowe spełniające wszystkie Twoje potrzeby w zakresie oświetlenia łazienkowego.

Długi czas użytkowania – nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym nastrojowym oświetleniem domu.

Dobre oświetlenie to podstawa

Dobre oświetlenie jest niezbędne podczas czynności wykonywanych przy lustrze, dlatego każda lampa wyposażona jest w wysokiej klasy źródło światła, ułatwiające codzienną pielęgnację. W produktach oświetleniowych do łazienki wykorzystano najnowszą, energooszczędną technologię, która zapewnia dobrej jakości oświetlenie bez efektu oślepienia.

EyeComfort – światło, które nie męczy wzroku



Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopowego, oślnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Ta oprawa oświetleniowa LED firmy Philips nie tylko emituje komfortowe światło, ale także zachowuje niezmienną charakterystykę przez cały okres eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dziesięć lat.

Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu w łazience, kuchni, na balkonie i w innych miejscach narażonych na wilgoć.

Trwały i wytrzymały

Wykonany z wytrzymałych materiałów wybranych pod kątem trwałości i atrakcyjności wizualnej. Konstrukcja zapewnia skuteczne działanie przez długie lata. Po zamontowaniu można o cieszyć się nim przez cały okres użytkowania – nie trzeba wymieniać żadnych elementów. Wysokiej jakości materiały testowano pod kątem odporności na promieniowanie ultrafioletowe, wysokie temperatury i inne niesprzyjające warunki, tak aby zweryfikować ich znakomitą trwałość.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 150

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Łazienka, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: ClickFix, Wodoodporne

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 75 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Moc: 10

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,337 kg
- Całkowita wysokość: 70 mm
- Całkowita długość: 600 mm
- Całkowita szerokość: 50 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1500
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: D
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169300217
- Waga netto: 0,3 kg
- Waga brutto: 0,38 kg
- Wysokość: 62 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 9 cm

