

# PHILIPS

Inteligentna żarówka LED  
A60, E27, 806 lm, 2 szt.

Oświetlenie Smart LED

Regulowane białe światło


Głębokie ściemnianie

Twórz automatyzacje

Sterowanie za pomocą aplikacji  
lub głosu



8720169303034



## Inteligentniejsze oświetlenie domowe

Pełna kontrola nad oświetleniem dzięki regulowanemu światłu białemu, które z łatwością zmienia się od chłodnych tonów sprzyjających koncentracji (6500 K) po ciepłe, relaksujące odcienie (2700 K). Regulacja jasności od pełnej mocy do zaledwie 1% tworzy idealny nastrój do każdej aktywności, a wbudowane automatyzacje dopasowują światło do codziennego rytmu.

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ
- Inteligentne sterowanie

### Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Inteligentne automatyzacje

### Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

### Tryby światła

- Regulowane białe światło
- Głębokie ściemnianie

# Zalety

## Connected by WiZ

Pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ – aplikacja WiZ ułatwia konfigurację i zapewnia dostęp do wszystkich zalet inteligentnego oświetlenia.

## Inteligentne sterowanie

Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu; zgodność z Matter umożliwi używanie z Alexa, Google Home i Apple Home.

## Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

## Inteligentne automatyzacje

Harmonogramy dopasowują światło do rytmu dnia: włączają je automatycznie po przebudzeniu lub wyłączają, gdy nikogo nie ma w domu, aby oszczędzać energię.

## Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu – zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

## Regulowane białe światło

Łatwa regulacja od chłodnych, niebieskawych odcieni zwiększających widoczność i skupienie po miękkie, cieplejsze tony sprzyjające wieczornemu relaksowi (zakres CCT 2200 K–6500 K).

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Waga: 0,05 kg

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Czas rozświetlenia: <0.5 s
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Salon, Pokój dziecięcy
- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169303034
- EAN: 872016930303400
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 8 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 11,1 mm
- Całkowita długość: 11,1 mm
- Całkowita szerokość: 6 mm

### Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8 W

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 60 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Kod IP: IP20
- Numer rejestracji EPREL: 2546661
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

### Źródło światła

- Średnica: 60 mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169303034
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,2 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 14 cm



Data wydania:  
2026-06-24  
Wersja: 0.342

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)