

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Pomeron

Lampy wpuszczane

2700 K

Czarny

SceneSwitch



8720169304031



Jedna oprawa. Twój przełącznik. Trzy ustawienia oświetlenia.

Dostosuj nastrój oświetlenia do tego, co aktualnie robisz. Dzięki oprawie LED typu downlight Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie światła z jasnego na naturalne i przytulnie ciepłe. Komfortowe światło, które nie jest męczące dla oczu. Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania. Wszystko, czego potrzebujesz, to zamontowany już przełącznik.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oświetlenie LED wysokiej jakości

Efekt świetlny

- Jasne, skoncentrowane światło

Sterowanie

- 3-stopniowe przyciemnianie

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane

przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia optymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Jasne, skoncentrowane światło

Możliwość skierowania światła w wybrane punkty – dekoracyjne przedmioty, stół jadalny lub inne elementy wystroju wnętrz, które chcesz dodatkowo podkreślić.

3-stopniowe przyciemnianie

Wybierz jeden z trzech poziomów jasności odpowiednio do nastroju i aktywności.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 7 500
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 30 °
- Niezmienna barwa światła: 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 58

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Korytarz, Gabinet, Kuchnia, Salon
- Styl: Nowoczesna
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: SceneSwitch

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 44 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Moc: 5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,114 kg
- Odległość od wgłębienia: 60 mm
- Całkowita wysokość: 60 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 7.0 cm x 7.0 cm

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169304031
- Waga netto: 0,11 kg
- Waga brutto: 0,14 kg
- Wysokość: 8,7 cm
- Długość: 9,5 cm
- Szerokość: 9,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Średnica: 90 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 330
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochrony: Klasa II – Podwójna izolacja
- Liczba źródeł światła: 1



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.196

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com