

PHILIPS

Tuba LED HF T5

LED

1500 mm

4000 K

G5



8720169309609



Odporne na uszkodzenia oświetlenie zadaniowe LED o doskonałym odwzorowaniu barw.

Przejsście na świetlówki LED Philips to szybki i łatwy sposób na wymianę starych świetlówek fluorescencyjnych na nowoczesną i wydajną technologię LED. Ta tuba LED Philips jest idealna do miejsc wymagających dużej ilości światła.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane świetlówki fluorescencyjne (zakazane przepisami UE od 2023 r.) na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 40%.

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej 35 000 godzin można uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z tego doskonałego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 35 lat.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych

- Zaprojektowane i przetestowane do współpracy z szeroką gamą elektronicznych stateczników dostępnych na rynku.

Zalety

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Oszczędza ponad 40% energii w porównaniu do świetlówek fluorescencyjnych
Trwałość 35 000 godzin
Kompatybilne z elektronicznym statecznikiem

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T5
- Gniazdo: G5
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 35 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 200 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 3000 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 146

Różne

- EyeComfort: Tak
- Oznaczenia Certyfikatów: Zgodność z normą RoHS, Certyfikat KEMA Keur
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169309609
- EAN: 872016930960900
- Tytuł produktu: LED T5 HF 1500mm 20.5W G5 CW HE 1CT/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: AC 80-130 V
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Moc: 20,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 21

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 1 463 mm
- Całkowita długość: 1 463 mm
- Całkowita szerokość: 19 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 30K-100K
- Numer rejestracji EPREL: 1880097
- Kompatybilność balastu: HF
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? Yes

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt:
8720169309609
- Waga netto: 0,2 kg
- Waga brutto: 0,21 kg
- Wysokość: 150,6 cm
- Długość: 3,1 cm
- Szerokość: 2,4 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.192

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com