

# PHILIPS

Listwa świetlna 5 m  
RGB

Taśmy LED

RGB

Biały

Z możliwością  
przyciemniania;RGB

8720169309869



## Doskonała jakość światła i styl

Dostosuj nastrój oświetlenia do tego, co aktualnie robisz.

**Efekt światła rozproszonego**

- Tryb oświetlenia otoczenia

# Zalety

## Tryb oświetlenia otoczenia

Stwórz przytulną, intymną atmosferę dzięki wybranemu trybowi oświetlenia otoczenia.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wylłącznik na przewodzie: Nie
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 120
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): >60
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

## Girlanda/taśma oświetleniowa

- Możliwość przedłużenia: Nie

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Korytarz, Pokój rozrywki
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Taśmy LED
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Kolory RGB

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.78

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,24 kg
- Całkowita wysokość: 1,5 mm
- Całkowita długość: 5 000 mm
- Całkowita szerokość: 10 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Światło kolorowe (RGB)
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

#### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169309869
- Waga netto: 0,24 kg
- Waga brutto: 0,33 kg
- Wysokość: 20,7 cm
- Długość: 16,6 cm
- Szerokość: 6,6 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.131

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.