

# PHILIPS

Taśma oświetleniowa  
30 m RGB

Taśmy LED

RGB

Biały

Z możliwością  
przyciemniania;RGB

8720169322554



## Doskonała jakość światła i styl

Dostosuj nastrój oświetlenia do tego, co aktualnie robisz.

**Efekt światła rozproszonego**

- Tryb oświetlenia otoczenia

# Zalety

## Tryb oświetlenia otoczenia

Stwórz przytulną, intymną atmosferę dzięki wybranemu trybowi oświetlenia otoczenia.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): >60
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

## Girlanda/taśma oświetleniowa

- Możliwość przedłużenia: Nie

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Korytarz, Pokój rozrywki
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Taśmy LED
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Kolory RGB

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 130 mA

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,43 kg
- Całkowita wysokość: 2,1 mm
- Całkowita długość: 30 000 mm
- Całkowita szerokość: 10 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Światło kolorowe (RGB)
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

8720169322554

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8720169322554
- Waga netto: 0,63 kg
- Waga brutto: 0,83 kg
- Wysokość: 18,7 cm
- Długość: 8,2 cm
- Szerokość: 18,9 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.163

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)