

PHILIPS

Bursztynowa żarówka z
widocznym spiralnym
żarnikiem 50 W G95 E27

LED

2700 K

640; 320; 60 lm

15 000 godz.



8720169323414



Lampa dekoracyjna o
wielu trybach jasności,
zaprojektowana, aby nie
tylko oświetlać, ale i
cieszyć oko.

Nowa kolekcja Deco odmieni Twój dom dzięki idealnemu
cieplejszemu światłu z wieloma poziomami regulacji jasności, które
umożliwią dopasowanie do danego zastosowania

**Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i
po wyłączeniu**

- Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle

Zalety

Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle



„Ta piękna lampa z widocznym żarnikiem nadaje stylui nostalgii każdemu pomieszczeniu. Świetnie prezentuje się zarówno przy zapalonym, jak i zgaszonym świetle”.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka duża kula
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 330 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 640, 320, 60 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 91

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169323414
- EAN: 872016932341400
- Tytuł produktu: LED SSW 50W G95 E27 AMBER SP

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: AC 230 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 7, 3,8, 1 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 140 mm
- Całkowita długość: 140 mm
- Całkowita szerokość: 95 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 1902863
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169323414
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 18,2 cm
- Długość: 13,1 cm
- Szerokość: 10,3 cm



Data wydania: 2026-02-21
Wersja: 0.210

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com