

PHILIPS

Tuba LED EM T8

LED

1200 mm

4000 K

G13



8720169323933



Trwałe oświetlenie LED wysokiej jakości na stanowiskach pracy

Wymiana na świetlówki Philips LED to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną i wydajną technologią LED. Ta świetlówka Philips LED jest idealna do miejsc wymagających dużej ilości światła.

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane świetlówki fluorescencyjne (zakazane przepisami UE od 2023 r.) na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 50%.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych

- Idealny zamiennik liniowych świetlówek fluorescencyjnych, który pasuje bezpośrednio do istniejących opraw. Po prostu podłącz i korzystaj bez konieczności zmiany okablowania.
- Zaprojektowane do pracy na statecznikach elektromagnetycznych.

Zalety

Oszczędza ponad 50% energii w porównaniu do świetlówek fluorescencyjnych

**Szybka i łatwa instalacja
Kompatybilne z elektromagnetycznym statecznikiem**

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T8
- Gniazdo: G13
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 10 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 240
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 1600 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169323933
- EAN: 872016932393301
- Tytuł produktu: LED T8 1200mm 16W G13 CW 1CT/4 DISC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Moc: 16
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 16

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 1 214 mm
- Całkowita długość: 1 214 mm
- Całkowita szerokość: 28 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169323933
- Waga netto: 0,18 kg
- Waga brutto: 0,23 kg
- Wysokość: 127,7 cm
- Długość: 3,1 cm
- Szerokość: 3,1 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.84

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com