

PHILIPS

Przezroczysta żarówka LED
z widocznym spiralnym
żarnikiem 15 W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 godz.



8720169336650



Nowoczesne oświetlenie LED dla domu

Nowoczesna żarówka LED do używania na co dzień w pomieszczeniach. Pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i ograniczyć częstotliwość wymiany żarówek bez pogorszenia jakości światła.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do żarówek w kształcie świeczki

Zalety

Podobne kształtem i rozmiarem do żarówek w kształcie świeczki

To energooszczędne standardowe źródło światła LED o pięknym kształcie

świeczki i znajomych wymiarach to nowoczesne oświetlenie stanowiące przyjazny środowisku zamiennik dla

tradycyjnych żarówek w kształcie świeczki.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: T20
- Gniazdo: E14
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 135 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 90

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169336650
- EAN: 872016933665000
- Tytuł produktu: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 15
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 1,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 2

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 56 mm
- Całkowita długość: 56 mm
- Całkowita szerokość: 20 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1945452
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

8720169336650

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt:
8720169336650
- Waga netto: 0,01 kg
- Waga brutto: 0,02 kg
- Wysokość: 12,8 cm
- Długość: 2,6 cm
- Szerokość: 6,4 cm



Data wydania: 2026-04-15
Wersja: 0.286

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com