

# PHILIPS

Panel sufitowy SQ  
15 W 2700 K biały


Lampy sufitowe

2700 K

Biały

Przyciemniana

8720169347939



## Jedna oprawa. Twój przełącznik. Trzy ustawienia oświetlenia.

Czasami masz ochotę na zmianę atmosfery, aby pasowała do tego, co robisz. Dzięki temu panelowi LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie światła swoim dotychczasowym przełącznikiem. Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania.

### **Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza**

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

### **Efekt świetlny**

- Równomierna dystrybucja światła

### **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

# Zalety

## Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

## Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniając elegancki wygląd w całym domu.

## Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 126

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 90 mA

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,8 kg
- Całkowita wysokość: 40 mm
- Całkowita długość: 400 mm
- Całkowita szerokość: 400 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1900
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169347939
- Waga netto: 1,9 kg
- Waga brutto: 2,57 kg
- Wysokość: 45,2 cm
- Długość: 44,9 cm
- Szerokość: 5,9 cm



Data wydania: 2026-02-21  
Wersja: 0.205

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)