

# PHILIPS


Kinkiety Valor 4,3 W

UltraEfficient


2700 K

Antracyt

Wodoodporne



8720169351257



## Nasze najbardziej energooszczędne oprawy LED

Ultradajne lampy zewnętrzne Philips Valor wykorzystują nową, przełomową technologię w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia ilości odpadów materiałowych i obniżenia zużycia energii. Dzięki wyjątkowemu okresowi eksploatacji dochodzącemu do 50 000 godzin lampy te działają ponad dwa razy dłużej niż ich odpowiedniki, lampy zewnętrzne LED firmy Philips, i zużywają o 50% mniej energii —to jest nasza odpowiedź na wymagania w zakresie ochrony środowiska i troski o planetę.

### **Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin
- Ultradajna

### **Nowoczesne oświetlenie LED**

- 5 lat gwarancji na system LED

### **Najwyższa jakość**

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne
- Trwała konstrukcja dzięki powłoce PowerShield

8720169351257

**Zaprojektowane do użytku zewnętrznego**

- IP44 – wodoszczelność

**Wyjątkowość oprawy**

- Efekt światła dwukierunkowego

**Wysokiej jakości światło**

- Ciepłe światło białe 2700 K

# Zalety

## Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 50 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

## Ultrawydajna



Zużywa co najmniej 50% mniej energii w porównaniu z odpowiadającymi jej standardowymi żarówkami LED firmy Philips.

## 5 lat gwarancji na system LED




Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

## Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne



Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

## Trwała konstrukcja



Chronione przez PowerShield Aby utrzymać oświetlenie zewnętrzne w doskonałym stanie, stosujemy wysokowydajną powłokę proszkową Interpon firmy AkzoNobel. Trwalsza od tradycyjnych farb, chroni przed blaknięciem, zarysowaniami, wgnieceniami i rdzą, zapewniając długotrwałe piękno i wydajność.

## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Efekt światła dwukierunkowego

Ta oprawa zewnętrzna Philips tworzy idealną atmosferę w ogrodzie lub na tarasie dzięki efektowi światła dwukierunkowego.

## Ciepłe światło białe 2700 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Zużycie energii

- Moc: 4,3

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,51 kg
- Całkowita wysokość: 180 mm
- Całkowita długość: 180 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: B
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

## Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169351257
- Waga netto: 0,51 kg
- Waga brutto: 0,56 kg
- Wysokość: 19,5 cm
- Długość: 7,5 cm
- Szerokość: 19,5 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.291

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.