

PHILIPS

Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach Nissa 1,8 W

UltraEfficient Solar

3000 K

Czarny

Czujnik;Solarny;Wodoodporny



8720169362147



Solidna lampa ogrodowa z panelem słonecznym nadająca się do użytku przez cały rok

Firma Philips opracowała ultrawydajne zewnętrzne solarne oświetlenie LED, wykorzystujące nową technologię w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia ilości odpadów materiałowych i obniżenia zużycia energii. Dzięki wyjątkowemu okresowi eksploatacji dochodzącemu do 50 000 godzin lampa ta działa ponad 5 razy dłużej niż jej odpowiedniki, zewnętrzne lampy Philips LED. Właśnie to jest potrzebne dla bardziej zrównoważonej planety.

Łatwa instalacja

- Nie wymaga okablowania

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin

Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Wyjątkowość oprawy

- Światło o podwójnej jasności

Wysokiej jakości światło

- Jasne światło białe 3000 K

Zalety

Nie wymaga okablowania



Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin



Niezawodne, wysokiej jakości światło LED może działać nawet 50 000 godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym nastrojowym oświetleniem domu.

Materiały najwyższej jakości



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

IP44 – wodoszczelność




Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Światło o podwójnej jasności

Stwórz zmienny i atrakcyjny nastrój dzięki funkcji podwójnej jasności. Światło przyciemnia się w stanie bezczynności i automatycznie rozjaśnia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zapewniając odpowiedni poziom światła wtedy, gdy jest to potrzebne.

Jasne światło białe 3000 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje jasne światło białe o temperaturze 3000 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Element dekoracyjny: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 120
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Solarne, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 1,8

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,53 kg
- Całkowita wysokość: 690 mm
- Całkowita długość: 120 mm
- Całkowita szerokość: 120 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 250/25
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Białe światło
- Zasilanie sieciowe: DC 4
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169362147
- Waga netto: 0,53 kg
- Waga brutto: 0,81 kg
- Wysokość: 37,5 cm
- Długość: 14,5 cm
- Szerokość: 18,5 cm



Data wydania:
2026-06-27
Wersja: 0.309

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com