

# PHILIPS

Punktowe oświetlenie  
gruntowe Reuel 1,5 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Niskie napięcie; wodoodporny



8720169386914



## Lampa ogrodowa, którą wystarczy podłączyć, aby cieszyć się pięknym światłem

Rodzina niskonapięciowych opraw oświetleniowych Philips GardenLink obejmuje gamę opraw zewnętrznych, które można łatwo i bezpiecznie zainstalować samodzielnie. Można podłączyć wiele lamp do jednego zasilacza, który należy podłączyć do standardowego gniazdka. Następnie można łatwo dodawać dodatkowe światła lub zmieniać ich położenie w dowolnym momencie. Okablowanie jest proste, a niskie napięcie oznacza, że brak zagrożenia dla Ciebie, Twoich dzieci oraz zwierząt domowych.

### Łatwa obsługa

- Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink
- Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

### Bezpieczne użytkowanie

- Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 24 V

8720169386914

**Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Długi czas użytkowania — nawet do 20 000 godzin

**Wysokiej jakości światło**

- Ciepłe światło białe 2700 K

# Zalety

## Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink

Każda oprawa GardenLink jest wyposażona w to samo złącze Twist & Lock, co ułatwia instalację i podłączanie. Możesz zmieniać położenie opraw i akcesoriów, gdy konieczna jest zmiana oświetlenia zewnętrznego, i oświetlić każdy zakątek ogrodu.

## Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Super łatwa instalacja i szybkie podłączanie dzięki złączom Twist & Lock, w które wyposażono produkty. Po prostu podłącz światła i ciesz się atrakcyjnym oświetleniem!

## Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 24 V

Lampy niskonapięciowe (24 V) można bezpiecznie instalować samodzielnie bez ryzyka porażenia prądem — nie musi tego robić zawodowy elektryk.

## Długi czas użytkowania — nawet do 20 000 godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 20 000 godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

## Ciepłe światło białe 2700 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 55
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Punktowe oświetlenie gruntowe
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Niskonapięciowe, Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 1,5

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,225 kg
- Całkowita wysokość: 270 mm
- Całkowita długość: 60 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 180
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: DC 24
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169386914
- Waga netto: 0,23 kg
- Waga brutto: 0,3 kg
- Wysokość: 29,2 cm
- Długość: 8 cm
- Szerokość: 8 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.372

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.