

# PHILIPS

Oprawa szynowa  
Zilo

Oprawy szynowe

Bez żarówki

Czarny



8721103039774



Zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i możliwości nieograniczonego łączenia w większe układy.

Wysokonapięciowa oprawa szynowa Philips EasyLink umożliwia zamontowanie różnych typów źródeł światła w dowolnym miejscu na suficie. Na jednej szynie można łatwo przytwierdzać i usuwać wiele różnych żarówek i opraw, bez dodatkowych źródeł zasilania. Smukła konstrukcja łatwo wkomponowuje się w otoczenie.

#### **Łatwa obsługa**

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Oświetl swój dom po swojemu

#### **Nieograniczone możliwości**

- Nieograniczone możliwości personalizacji

#### **Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza**

- Smukły i stylowy design

#### **Materiał i wykończenie**

- Wysokiej jakości materiał metalowy

# Zalety

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

### Oświetl swój dom po swojemu

Szyna współpracuje z wieloma standardowymi i sieciowymi żarówkami i reflektorami, umożliwiając wszechstronne sterowanie całością oświetlenia. Możesz wybrać rodzaj oświetlenia najlepiej pasujący do Twoich preferencji, na przykład ściemnianą żarówkę obsługującą zdalne sterowanie albo żarówkę z regulacją temperatury barwowej od chłodnej do ciepłej bieli.

## Nieograniczone możliwości personalizacji




Wykorzystaj uniwersalność oświetlenia szynowego z możliwością rozbudowy. Dopasuj długość szyny, zasilanie i lampy do swoich wymagań, korzystając z szerokiej gamy różnych opraw oświetleniowych.

### Smukły i stylowy design

Te oświetlenie szynowe, charakteryzujące się cienką, 17-milimetrową konstrukcją i subtelnie komponując się z otoczeniem, współgra z meblami oraz stylem Twojego domu.

## Wysokiej jakości materiał metalowy



Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oprawy szynowe

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 50 mA

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,968 kg
- Całkowita wysokość: 140 mm
- Całkowita długość: 1 000 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

### Serwis

- Gwarancja: 3 lata

### Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 15
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103039774
- Waga netto: 0,97 kg
- Waga brutto: 1,31 kg
- Wysokość: 101,5 cm
- Długość: 11,2 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.298

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.