

# PHILIPS

Oprawa szynowa 2  
m

Oprawy szynowe

Aksesorium

Czarny

8721103040299

---

## Zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i możliwości nieograniczonego łączenia w większe układy.

Wysokonapięciowa oprawa szynowa Philips EasyLink umożliwia zamontowanie różnych typów źródeł światła w dowolnym miejscu na suficie. Na jednej szynie można łatwo przytwierdzać i usuwać wiele różnych żarówek i opraw, bez dodatkowych źródeł zasilania. Smukła konstrukcja łatwo wkomponowuje się w otoczenie.

### Wyjątkowość oprawy

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

### Nieograniczone możliwości

- Nieograniczone możliwości personalizacji

### Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Smukły i stylowy design

### Materiał i wykończenie

- Materiały najwyższej jakości

# Zalety

## Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie dekoracyjny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

## Nieograniczone możliwości personalizacji




Wykorzystaj uniwersalność oświetlenia szynowego z możliwością rozbudowy. Dopasuj długość szyny, zasilanie i lampy do swoich wymagań, korzystając z szerokiej gamy różnych opraw oświetleniowych.

## Smukły i stylowy design

Te oświetlenie szynowe, charakteryzujące się cienką, 17-milimetrową konstrukcją i subtelnie komponując się z otoczeniem, współgra z meblami oraz stylem Twojego domu.

## Materiały najwyższej jakości



Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektywną i długotrwałą inwestycję.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oprawy szynowe

**Inne właściwości**

- Prąd pobierany przez źródło światła: 8000 mA

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,804 kg
- Całkowita wysokość: 17 mm
- Całkowita długość: 2 003 mm
- Całkowita szerokość: 35 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 3 lata

**Dane techniczne**

- Technologia źródła światła: Nie dotyczy
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8721103040299
- Waga netto: 0,8 kg
- Waga brutto: 0,92 kg
- Wysokość: 109,5 cm
- Długość: 4,5 cm
- Szerokość: 4 cm



Data wydania:  
2026-05-22  
Wersja: 0.246

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.