

PHILIPS


Złączka trójnikowa
do oprawy szynowej

Oprawy szynowe

Akcesorium

Biała

8721103040473



Zaprojektowana z myślą
o łatwym montażu i
możliwości
nieograniczonego
łączenia w większe
układy.

Wysokonapięciowa oprawa szynowa Philips EasyLink umożliwia zamontowanie różnych typów źródeł światła w dowolnym miejscu na suficie. Na jednej szynie można łatwo przytwierdzać i usuwać wiele różnych żarówek i opraw, bez dodatkowych źródeł zasilania. Smukła konstrukcja łatwo wkomponowuje się w otoczenie.

Wyjątkowość oprawy

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

Nieograniczone możliwości

- Nieograniczone możliwości personalizacji

8721103040473

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Smukły i stylowy design

Materiał i wykończenie

- Materiały najwyższej jakości

Zalety

Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie dekoracyjny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Nieograniczone możliwości personalizacji



Wykorzystaj uniwersalność oświetlenia szynowego z możliwością rozbudowy. Dopasuj długość szyny, zasilanie i lampy do swoich wymagań, korzystając z szerokiej gamy różnych opraw oświetleniowych.

Smukły i stylowy design

Te oświetlenie szynowe, charakteryzujące się cienką, 17-milimetrową konstrukcją i subtelnie komponując się z otoczeniem, współgra z meblami oraz stylem Twojego domu.

Materiały najwyższej jakości



Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektowną i długotrwałą inwestycję.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oprawy szynowe

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 8000 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,124 kg
- Całkowita wysokość: 17 mm
- Całkowita długość: 179 mm
- Całkowita szerokość: 107 mm

Serwis

- Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: Nie dotyczy
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103040473
- Waga netto: 0,12 kg
- Waga brutto: 0,16 kg
- Wysokość: 18,5 cm
- Długość: 11,2 cm
- Szerokość: 3 cm



Data wydania:
2026-05-22
Wersja: 0.250

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.