

PHILIPS

Żarówka 100 W A60
E27

Oświetlenie Smart LED

Inteligentna żarówka z regulacją
odcienia światła białego

Do 1521 lm przy temperaturze
barwowej 2700K

Z łatwością podłącz i baw się

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu

8721103046635



Inteligentne światło na co dzień

Zainstaluj wokół siebie oświetlenie stworzone z myślą o ludziach dzięki tej regulowanej inteligentnej żarówce, w której odcienie białego światła można swobodnie regulować od chłodnych niebieskich aż po ciepłe żółtawe. Funkcja głębokiego przyciemniania pozwala uzyskać jasność najlepszą dla każdego rodzaju aktywności — bez względu na to, czy chcesz czytać książkę, czy też oglądać film na kanapie. Żarówkę można łatwo połączyć z siecią Wi-Fi i wtedy wygodnie sterować nią poprzez aplikację WiZ albo głosem.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Kontrola z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Steruj głosem bez użycia rąk
- Jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej
- Możliwości głębokiego przyciemniania

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Tryby światła

- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby

Zalety

Kontrola z dowolnego miejsca




Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Kontrola z dowolnego miejsca



Urządzeniami można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz wyłączyć urządzenia, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Steruj głosem bez użycia rąk




Steruj oświetleniem za pomocą głosu; po prostu włącz integrację z Google, Alexa lub dodaj do swoich skrótów Siri.

Jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej



Dzięki standardowemu kształtowi A60 i podstawie E27, ta żarówka pasuje do większości gniazd w większości domów i jest w stanie emitować zaskakująco jasne światło o jasności 1521 lm światła

Możliwości głębokiego przyciemniania



Stwórz idealne oświetlenie swojego domu dzięki inteligentnej żarówce z możliwością przyciemniania, która pozwala łatwo regulować jasność, aby dopasować ją do Twojego nastroju i aktywności, od 100% aż do 1%.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 12,2 cm
- Waga: 0,062 kg
- Szerokość: 6 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700-6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 121,68

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103046635
- EAN: 872110304663500
- Tytuł produktu: PHI WFB 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Moc: 12,5 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 13

Wymiary i waga produktu

- Długość: 12,2 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Moc znamionowa: 12.5 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 2224714
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103046635
- Waga netto: 0,06 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2026-05-14
Wersja: 0.422

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.