

PHILIPS

Zarówka kulkowa filament
bursztynowa 25 W P45
E27

LED

2200 K

270 lm

15 000 godz.

Ściemnianie



8721103048998



Udekoruj swój dom naturalnym światłem

Ta żarówka łączy w sobie walory dekoracyjne i funkcjonalność, prezentując elegancki design w stylu vintage z widocznym spiralnym żarnikiem i zapewnia jasne, naturalne światło o doskonałym współczynniku oddawania barw. Zaczynaj oszczędzać energię już teraz, wybierając żarówkę o trwałości aż do 15 000 godzin.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Światło, które wydobywa prawdziwe kolory

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Klasyczne szkło LED

Żarówka w stylu retro ze spiralnym żarnikiem

- Ta lampa to połączenie estetyki i funkcjonalności, charakteryzująca się klasycznym wyglądem z widocznym spiralnym żarnikiem. Wprowadź odrobinę stylu i elegancji do każdego pomieszczenia, niezależnie od tego, czy światło jest włączone, czy wyłączone.

8721103048998

Wydajny cienki spiralny żarnik

- Subtelny spiralny żarnik podkreśla estetykę żarówki. Stwórz ciepłą i przytulną atmosferę za pomocą łagodnego, naturalnego światła o doskonałym współczynniku oddawania barw (CRI 90).

Zalety

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi

tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Światło, które wydobywa prawdziwe kolory



Wybierając elementy ubioru w garderobie, będziesz je widzieć w ich faktycznych barwach. Gdy na przykład zechcesz zestawić czerwoną sukienkę z czerwonymi butami, możesz mieć pewność, że odcienie idealnie do siebie pasują.

Szkoło przezroczyste

Wygląd, który kochasz, i wydajność, której oczekujesz. Klasyczne wzory ze szkła przezroczystego, odwzorowujące piękne rozświetlenie tradycyjnych żarówek, idealnie pasują do całego domu.

Żarówka w stylu retro Wydajny cienki żarnik

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka kulka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200 K
- Nominalny strumień świetlny: 270 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 87

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Dekoracyjne, Z możliwością przyciemniania

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103048998
- EAN: 872110304899800
- Tytuł produktu: LED P45 25W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 25
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 3,1
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 80 mm
- Całkowita długość: 80 mm
- Całkowita szerokość: 45 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 2209199
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103048998
- Waga netto: 0,01 kg
- Waga brutto: 0,03 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-05-21
Wersja: 0.196

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.