

PHILIPS

Lampa sufitowa Valen
13 W kwadratowa

Lampy sufitowe

2200–6500 K

Czarny

Z możliwością
przyciemniania; pilot do
sterowania
światłem; regulowana
biel; WarmGlow

8721103051097



Stwórz odpowiedni nastrój za dotknięciem przycisku

Wystarczy kilka kliknięć pilotem – wielofunkcyjna lampa sufitowa Philips LED zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę personalizacji ustawień oświetlenia. Komfortowe światło, które nie jest męczące dla oczu. Stwórz pożądaną atmosferę dzięki światłu, które zna Twoje potrzeby.

Wysokiej jakości światło

- EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

Sterowanie

- Upiększ swoją chwilę. Możliwość przyciemniania (w tym pilotem do sterowania światłem)
- Regulowane temperatura barwowa i jasność

Zalety

EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku



Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu

stroboskopowego, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Ta oprawa oświetleniowa LED firmy Philips nie tylko emituje komfortowe światło, ale także zachowuje niezmienną charakterystykę przez cały okres eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dziesięć lat.

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Upiększ swoją chwilę. Możliwość przyciemniania (w tym pilotem do sterowania światłem)

Łatwy w użyciu pilot do sterowania światłem pozwala na przyciemnienie światła do idealnego poziomu w zależności od nastroju.

Regulowana temperatura barwowa i jasność

Zmiana temperatury barwowej i jasności umożliwia zmianę nastroju i atmosfery w pomieszczeniu przez dopasowanie światła do różnych rodzajów aktywności.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 119 lm/W

Różne

- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła, WarmGlow

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 117 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,2 kg
- Całkowita wysokość: 40 mm
- Całkowita długość: 300 mm
- Całkowita szerokość: 300 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1550 (@2700K)
- Barwa światła: 2200–6500 K
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103051097
- Waga netto: 1,05 kg
- Waga brutto: 1,25 kg
- Wysokość: 30 cm
- Długość: 6,2 cm
- Szerokość: 30 cm



Data wydania: 2025-10-18
Wersja: 0.256

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com