

# PHILIPS

Lampa sufitowa Valen  
17 W kwadratowa

Lampy sufitowe

2200–6500 K

Czarny

Z możliwością  
przyciemniania; pilot do  
sterowania  
światłem; regulowana  
biel; WarmGlow

8721103051110



## Stwórz odpowiedni nastrój za dotknięciem przycisku

Wystarczy kilka kliknięć pilotem – wielofunkcyjna lampa sufitowa Philips LED zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę personalizacji ustawień oświetlenia. Komfortowe światło, które nie jest męczące dla oczu. Stwórz pożądaną atmosferę dzięki światłu, które zna Twoje potrzeby.

### Wysokiej jakości światło

- EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku

### Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

### Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

### Sterowanie

- Upiększ swoją chwilę. Możliwość przyciemniania (w tym pilotem do sterowania światłem)
- Regulowane temperatura barwowa i jasność

# Zalety

## EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku



Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu

stroboskopowego, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Ta oprawa oświetleniowa LED firmy Philips nie tylko emituje komfortowe światło, ale także zachowuje niezmienną charakterystykę przez cały okres eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dziesięć lat.

### Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

### Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Upiększ swoją chwilę. Możliwość przyciemniania (w tym pilotem do sterowania światłem)

Łatwy w użyciu pilot do sterowania światłem pozwala na przyciemnienie światła do idealnego poziomu w zależności od nastroju.

## Regulowana temperatura barwowa i jasność

Zmiana temperatury barwowej i jasności umożliwia zmianę nastroju i atmosfery w pomieszczeniu przez dopasowanie światła do różnych rodzajów aktywności.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 120 lm/W

**Różne**

- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła, WarmGlow

**Inne właściwości**

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.5

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 1,9 kg
- Całkowita wysokość: 40 mm
- Całkowita długość: 400 mm
- Całkowita szerokość: 400 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 5 lat

**Dane techniczne**

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2050 (@2700K)
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8721103051110
- Waga netto: 1,6 kg
- Waga brutto: 1,89 kg
- Wysokość: 40 cm
- Długość: 40 cm
- Szerokość: 6,2 cm



Data wydania: 2025-12-06  
Wersja: 0.256

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)