

# PHILIPS

Przezroczysta żarówka  
LED Filament 40 W A60  
E27

UltraEfficient

2700 K

485 lm

50 000 godz.

Ściemnialna



8721103051936



## Żarówka UltraEfficient, nasza najbardziej energooszczędna żarówka LED

Żarówki Philips LED zapewniają komfortowe światło, wyjątkową trwałość wynoszącą 50 000 godzin oraz natychmiastową znaczną oszczędność energii. Zmniejsz częstotliwość wymiany żarówek i ciesz się światłem, które nie męczy oczu dzięki technologii EyeComfort.

### Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

### Zaprojektowany tak, aby działać dłużej i zużywać mniej energii

- Włączaj codziennie, oszczędzaj energię
- Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

### Z możliwością ściemniania (żarówki LED)

- Z możliwością ściemniania (żarówki LED)

# Zalety

**Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu**



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

**Włączaj codziennie, oszczędzaj energię**



Nasze żarówki LED UltraEfficient są co najmniej 50% bardziej energooszczędne niż standardowe żarówki Philips LED, dzięki czemu oszczędzasz energię każdego dnia

**Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat**



Unikaj kłopotów związanych z częstą wymianą żarówek. Dzięki trwałości wynoszącej nawet 50 000 godzin nasze żarówki LED UltraEfficient działają 3,5 raza dłużej niż standardowe żarówki Philips LED, dzięki czemu możesz cieszyć się doskonałym rozwiązaniem oświetleniowym przez ponad 50 lat.

**Z możliwością ściemniania (żarówki LED)**



Ta żarówka może być używana z większością ściemniaczy, aby stworzyć pożądaną atmosferę dzięki płynnemu ściemnianiu. 1 Zapoznaj się ze schematem zgodności ściemniaczy, aby upewnić się, że tego określonego ściemniacza można używać w połączeniu z tą żarówką.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 500 000
- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 300
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 485 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 210

## Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort, UltraEfficient

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103051936
- EAN: 872110305193600
- Tytuł produktu: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.8
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 40
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A
- Moc: 2,3
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 3

## Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 108 mm
- Całkowita długość: 108 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

## Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 2210850
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

## Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103051936
- Waga netto: 0,04 kg
- Waga brutto: 0,07 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.193

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)