

# PHILIPS

Żarówka 120 W A67  
E27

LED

2700 K

2000 lm

15 000 godz.



8721103055675



## Jasne światło LED

Żarówki Philips LED zapewniają doskonałe oświetlenie, wyjątkowo długą trwałość oraz natychmiastowe i znaczące oszczędności energii.

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii

# Zalety

## Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o

atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

## Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 180
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 2000 lm
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 105

## Różne

- EyeComfort: Tak

## Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103055675
- EAN: 872110305567500
- Tytuł produktu: LED 120W A67 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 120
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 19
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 19

#### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 128 mm
- Całkowita długość: 128 mm
- Całkowita szerokość: 68 mm

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 2173058
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103055675
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,08 kg
- Wysokość: 16,2 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.251

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.