

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
sterowana pilotem 24 W

Lampy sufitowe

4000/6500/2700 K

Biel

Z możliwością  
przyciemniania; pilot do  
sterowania  
światłem; regulowana biel

8721103055927



## Stwórz odpowiedni nastrój za dotknięciem przycisku

Wystarczy kilka kliknięć pilotem – wielofunkcyjna lampa sufitowa Philips LED zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę personalizacji ustawień oświetlenia. Komfortowe światło, które nie jest męczące dla oczu. Stwórz pożądaną atmosferę dzięki światłu, które zna Twoje potrzeby.

### **Łatwość obsługi**

- Łatwa instalacja

### **Efekt świetlny**

- Zmiana barw SceneSwitch
- Równomierna dystrybucja światła

### **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

### **Sterowanie**

- Wygodna funkcja regulacji stopniowego przyciemniania (w tym pilotem do sterowania światłem)

# Zalety

## Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Zmiana barw SceneSwitch

Funkcja zmiany barwy SceneSwitch pozwala ustawić ogólny nastrój w przestrzeni domowej. Chłodne światło dzienne ułatwia skupienie się, chłodne światło białe poprawia produktywność, a ciepła biel pozwala się zrelaksować. Możesz po prostu łatwo sterować oświetleniem w swoim domu zależnie od nastroju i potrzeb.

## Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Wygodna funkcja regulacji stopniowego przyciemniania (w tym pilotem do sterowania światłem)

Wybierz jeden z poziomów jasności odpowiednio do nastroju lub aktywności.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–4000–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 198 mA

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,84 kg
- Całkowita wysokość: 60 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Średnica: 300 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2400
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochrony: Klasa I - Uziemione

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103055927
- Waga netto: 0,84 kg
- Waga brutto: 1,05 kg
- Wysokość: 35 cm
- Długość: 34,5 cm
- Szerokość: 8 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.294

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.