

# PHILIPS

Wentylator sufitowy z  
oświetleniem 35  
(wentylator) + 24 (światło) W

Wentylatory sufitowe z  
oświetleniem

3000/4300/6500K

Biały

Zdalne sterowanie

8721103057525



## Dynamiczne oświetlenie z cichą, przyjemną bryzą

Wentylator sufitowy Philips LED łączy konfigurowalne białe światło z możliwością przyciemniania z komfortowym wentylatorem sufitowym o szerokich łopatkach, który zapewnia obfity przepływ powietrza. Możesz łatwo stworzyć idealną atmosferę w dowolnym miejscu dzięki ustawieniom oświetlenia SceneSwitch i pilotowi zdalnego sterowania.

### Łatwość obsługi

- Korzystaj przez cały rok

### Efekt światła rozproszonego

- Jasna i komfortowa lampa sufitowa

### Sterowanie

- Pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę wentylatora sufitowego i oświetlenia. Pozwala włączać i wyłączać światło lub wentylator, wybierać spośród trzech prędkości wentylatora, przełączać się pomiędzy ustawieniami oświetlenia SceneSwitch, używać funkcji latarki lub wybrać jeden z pięciu harmonogramów.

# Zalety

## Korzystaj przez cały rok

Tryby letni i zimowy pozwalają zapewnić najlepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu przez cały rok.

## Jasna i komfortowa lampa sufitowa

Wentylator sufitowy z oświetleniem LED firmy Philips zapewnia mocne, jasne, a jednocześnie komfortowe światło w domu, którym można sterować za pomocą dołączonego pilota lub przełącznika ściennego.

## Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Pilot zdalnego sterowania zapewnia proste sterowanie wszystkimi funkcjami wentylatora sufitowego i oświetlenia. Pozwala włączać i wyłączać światło lub wentylator, wybierać spośród trzech prędkości wentylatora, przełączać się pomiędzy ustawieniami oświetlenia SceneSwitch lub timerami.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700-4000-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 110

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Zdalne sterowanie

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 280 mA
- Przepływ wentylatora: 11 900 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora: 340

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 5,5 kg
- Całkowita wysokość: 310 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Średnica: 1 320 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2650@4300K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103057525
- Waga netto: 5,5 kg
- Waga brutto: 8,2 kg
- Wysokość: 24,1 cm
- Długość: 69,5 cm
- Szerokość: 37 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.314

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.