

PHILIPS

Lampa sufitowa Valen
17 W kwadratowa

Lampy sufitowe

2200-6500 K

Biel

Z możliwością
przyciemniania; pilot do
sterowania
światłem; regulowana
biel; WarmGlow

8721103060907



Odpowiednie światło do wszystkich potrzeb — dostępne na wyciągnięcie ręki

Zdalnie sterowane oprawy sufitowe Philips Valen sprawiają, że to oświetlenie dostosowuje się do trybu życia użytkownika, a nie odwrotnie. Jednym kliknięciem możesz odmienić całą przestrzeń, wprowadzając do niej pełną energii jasność, która pomoże Ci się skupić na pracy albo wręcz przeciwnie, łagodną tonację dla pełnego relaksu. Specjalna technologia przyciemniania do ciepłych barw (dim-to-warm) tworzy przytulną atmosferę blasku świec i łagodnej poświaty sprzyjającej wyciszeniu. Żadnego skomplikowanego konfigurowania, żadnego zamieszania z montażem — tylko wygodne, intuicyjne sterowanie dostosowane do Twoich potrzeb. Pilot zdalnego sterowania w zestawie.

Tworzenie przyjemnego nastroju

- Przyciemnianie do ciepłych barw

Nieograniczone możliwości

- Pełna elastyczność pozwalająca zbudować wyjątkowy nastrój

8721103060907

Wszechstronne oświetlenie odpowiednie na każdą porę dnia

- Głębokie przyciemnianie do 1% strumienia świetlnego

Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

Sterowanie

- Łatwe sterowanie

Zalety

Przyciemnianie do ciepłych barw

Technologia WarmGlow sprawia, że wraz z przyciemnianiem światła jego tonacja staje się cieplejsza, dokładnie jak w tradycyjnych żarówkach. Z 2700 K można przejść do 2200 K i 1% pierwotnego strumienia, uzyskując przytulną atmosferę blasku świec.

Pełna elastyczność pozwalająca zbudować wyjątkowy nastrój

Stwórz wybrany nastrój w każdym pomieszczeniu i dopasowany do każdej czynności, łatwo wybierając spośród pięciu różnych ustawień: Światło nocne (2700 K), Relaks (2200 K), Światło jasne (3000 K), Koncentracja (4000 K) i Energia (6500 K)

Głębokie przyciemnianie do 1% strumienia świetlnego

Z łatwością stworzysz idealną atmosferę dzięki płynnemu ściemnianiu aż do 1% — niezależnie od tego, czy oglądasz film, szykujesz się do snu, czy potrzebujesz delikatnego światła nocnego w środku nocy.

Łatwa instalacja

Proste złącze przewodowe i mechanizm blokowania po przekręceniu pozwalają bardzo szybko zamontować oprawę, bez stosowania żadnych specjalnych narzędzi ani procedur. Pilot lub przełącznik ścienny łatwo przytwierdzić do ściany, tak aby był zawsze łatwo dostępny, gdy zechcesz włączyć lub wyłączyć światła.

Łatwe sterowanie

Zainstaluj oprawę Valen jak każdą inną oprawę sufitową i obsługuj ją poprzez pilota lub przełącznik ścienny. Żadnego parowania ani aplikacji mobilnej — po rozpakowaniu i zamontowaniu możesz od razu sterować oświetleniem za pomocą pilota lub przełącznika ściennego. Wybieraj pomiędzy ulubionymi scenami świetlnymi i stopniem przyciemnienia poprzez zwykłe kliknięcie. To oświetlenie posiada wbudowany chip pamięci, który zapamiętuje ostatnie ustawienie światła, dzięki czemu możesz zawsze wrócić do swojej ulubionej sceny.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–6500 K
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 120

Różne

- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła, WarmGlow

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,9 kg
- Całkowita wysokość: 40 mm
- Całkowita długość: 400 mm
- Całkowita szerokość: 400 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2050 (@2700K)
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103060907
- Waga netto: 1,6 kg
- Waga brutto: 1,89 kg
- Wysokość: 40 cm
- Długość: 40 cm
- Szerokość: 6,2 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.496

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.