

# PHILIPS


Złączka L-kształtna  
prawoskrętna do oprawy  
szynowej

Oprawy szynowe

Aksesorium

Czarny

8721103067906



Zaprojektowana z myślą  
o łatwym montażu i  
możliwości  
nieograniczonego  
łączenia w większe  
układy.

Wysokonapięciowa oprawa szynowa Philips EasyLink umożliwia zamontowanie różnych typów źródeł światła w dowolnym miejscu na suficie. Na jednej szynie można łatwo przytwierdzać i usuwać wiele różnych żarówek i opraw, bez dodatkowych źródeł zasilania. Smukła konstrukcja łatwo wkomponowuje się w otoczenie.

#### **Wyjątkowość oprawy**

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

#### **Nieograniczone możliwości**

- Nieograniczone możliwości personalizacji

8721103067906

**Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza**

- Smukły i stylowy design

**Materiał i wykończenie**

- Materiały najwyższej jakości

# Zalety

## Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie dekoracyjny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

## Nieograniczone możliwości personalizacji



Wykorzystaj uniwersalność oświetlenia szynowego z możliwością rozbudowy. Dopasuj długość szyny, zasilanie i lampy do swoich wymagań, korzystając z szerokiej gamy różnych opraw oświetleniowych.

## Smukły i stylowy design

Te oświetlenie szynowe, charakteryzujące się cienką, 17-milimetrową konstrukcją i subtelnie komponując się z otoczeniem, współgra z meblami oraz stylem Twojego domu.

## Materiały najwyższej jakości



Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektywną i długotrwałą inwestycję.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oprawy szynowe

#### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 8000 mA

#### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,086 kg
- Całkowita wysokość: 20 mm
- Całkowita długość: 110 mm
- Całkowita szerokość: 110 mm

#### Serwis

- Gwarancja: 3 lata

#### Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103067906
- Waga netto: 0,09 kg
- Waga brutto: 0,11 kg
- Wysokość: 11,5 cm
- Długość: 11,2 cm
- Szerokość: 3 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.249

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.