

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Moire 10 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biała

8721103068972



## Komfortowe światło LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy oświetleniowe Philips LED zapewniają światło komfortowe dla oczu

### **Efekt świetlny**

- W konstrukcji tej lampy sufitowej została wykorzystana technologia optyki z przeplotem, która sprytnie rozdziela światło, poprawiając ogólną jakość oświetlenia. Piramidowa mikrostruktura soczewki rozprasza i równomiernie rozprowadza światło, dzięki czemu jest ono bardziej komfortowe dla oczu.

### **Łatwość obsługi**

- Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.

### **Efekt świetlny**

- Równomierna dystrybucja światła

### **Najwyższa jakość**

- Łatwe czyszczenie

# Zalety

## Optyka z przeplotem

W konstrukcji tej lampy sufitowej została wykorzystana technologia optyki z przeplotem, która sprytnie rozdziela światło, poprawiając ogólną jakość oświetlenia. Piramidowa mikrostruktura soczewki rozprasza i

równomiernie rozprawdza światło, dzięki czemu jest ono bardziej komfortowe dla oczu.

## Łatwa instalacja

### Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczone materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

# Dane techniczne

## General

- Kolor kabla: szary

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Nie

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Biuro domowe, Przedpokój, Hotel, Restauracje
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 60 mA

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,21 kg
- Wysokość: 5 cm
- Całkowita wysokość: 50 mm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

#### Dane techniczne

- Średnica: 240 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

#### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

#### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103068972
- Waga netto: 0,21 kg
- Waga brutto: 0,34 kg
- Wysokość: 28,4 cm
- Długość: 28,4 cm
- Szerokość: 6,4 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.225

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.