

# PHILIPS

## Wentylator sufitowy Tynl LED

Wentylatory sufitowe z oświetleniem

2700–5500 K

Biała

Z możliwością przyciemniania; pilot do sterowania światłem; regulowana biel

8721103095909



## Wentylator sufitowy LED z chowanymi łopatkami i możliwością przyciemniania

Wentylator sufitowy Philips [Tynl /Solr] LED z chowanymi łopatkami rozjaśni wnętrze i zapewni przyjemny strumień chłodzącego powietrza. Wybierz jedną z sześciu prędkości wentylatora — do maksymalnego strumienia powietrza 150 m<sup>3</sup>/min — aby dopasować działanie do każdej sytuacji w domu. Dwustronne łopatki z wytrzymałej sklejki zachowują swój kształt nawet po tysiącach godzin użytkowania. Wystarczy odwrócić łopatki, aby zmienić kolor — z białego na jasne drewno lub z czarnego na ciemne drewno. Natychmiast zmień nastrój dzięki opcji płynnego przyciemniania do 10% oraz trzem odcieniom białego światła: ciepłej bieli 2700 K, chłodnej bieli 4000 K i jasnemu światłu dziennemu 5500 K. Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

### Najwyższa jakość

- Cicha praca

### Sterowanie

- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania
- Przyciemnianie i 3 odcienie białego światła

**Trwałość**

- Mocny przepływ powietrza
- Regulowana prędkość wentylatora
- Dwa kierunki przepływu powietrza

**Bezpieczeństwo i trwałość**

- Bezpieczna konstrukcja na lata

# Zalety

## Cicha praca

Cichy silnik DC (<50 dB — ciszej niż szum lodówki) nie zakłóca snu ani koncentracji; stabilne mocowanie sufitowe ogranicza drgania

## Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Intuicyjny pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym z oświetleniem LED z dowolnego miejsca w domu — bez konieczności kierowania pilota bezpośrednio na wentylator

## Przyciemnianie i 3 odcienie białego światła

Wentylatory sufitowe Philips z oświetleniem LED zapewniają płynne przyciemnianie do 10%; do wyboru ciepłe światło białe (3000 K), chłodne światło białe (4300 K) oraz chłodne światło białe (6500 K), aby łatwo dopasować nastrój do każdej chwili

## Mocny przepływ powietrza

Wentylator sufitowy szybko i skutecznie chłodzi dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz zoptymalizowanej konstrukcji łopatek, zapewniającej silny przepływ powietrza

## Regulowana prędkość wentylatora

Wentylatory sufitowe Philips oferują sześć poziomów prędkości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktywności lub pory roku

## Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

## Bezpieczna konstrukcja na lata

Jednorazowa instalacja wentylatora sufitowego Philips z oświetleniem LED zapewnia wieloletni, bezpieczny komfort; zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa chroni przed porażeniem prądem, pożarem i codziennym zużyciem

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–5500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 128

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 330 mA
- Przepływ wentylatora: 7 980 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora: 249

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 5,3 kg
- Całkowita wysokość: 38 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500 @4000K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103095909
- Waga netto: 5,3 kg
- Waga brutto: 8,9 kg
- Wysokość: 29,4 cm
- Długość: 55,7 cm
- Szerokość: 55,7 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.242

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.