

PHILIPS

Wentylator
sufitowy Bliss LED

Wentylatory sufitowe z
oświetleniem

2700–6500K

Złoty

Z możliwością
przyciemniania; pilot do
sterowania
światłem; regulowana biel

8721103096067



Wentylator sufitowy z chowanymi łopatkami i regulowanym światłem LED z możliwością przyciemniania

Wentylator sufitowy Philips Bliss LED z chowanymi łopatkami zapewnia jasne, komfortowe i stylowe wnętrze przez cały dzień i przez cały rok. Dzięki aerodynamicznej konstrukcji łopatek, silnemu strumieniowi powietrza i dwóm kierunkom obrotu wentylator gwarantuje stałą wydajność, skutecznie chłodzi latem i efektywnie cyrkuluje powietrze zimą. Cichy silnik nie zakłóca snu ani koncentracji, a stabilny montaż na suficie i idealnie wyważone łopatki minimalizują drgania. Oświetlenie zapewnia wysoką jakość światła i elastyczność typowe dla produktów Philips. Stwórz idealny nastrój na każdą okazję dzięki opcji płynnego przyciemniania do 5% oraz regulowanej barwie światła od ciepłej bieli 3000 K do chłodnego światła dziennego 6500 K. Ulepszony pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym LED z dowolnego miejsca w domu (nie ma potrzeby kierowania pilota w stronę urządzenia).

Łatwa konfiguracja

- Łatwa instalacja

Najwyższa jakość

- Cicha praca

Sterowanie

- Płynna regulacja nastroju oświetlenia
- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Trwałość

- Mocny przepływ powietrza
- Regulowana prędkość wentylatora
- Dwa kierunki przepływu powietrza

Zalety

Łatwa instalacja

Nowa konstrukcja mechaniczna skraca proces instalacji z 16 do zaledwie 8 kroków, oszczędzając czas i wysiłek

Cicha praca

Cichy silnik DC (<50 dB — ciszej niż szum lodówki) nie zakłóca snu ani koncentracji; stabilne mocowanie sufitowe ogranicza drgania

Płynna regulacja nastroju oświetlenia

Wentylatory sufitowe Philips z oświetleniem LED oferują płynne przyciemnianie do 5% oraz regulowaną barwę bieli od ciepłej (3000 K) po chłodne światło dzienne (6500 K), umożliwiając stworzenie idealnej atmosfery na każdą chwilę

Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

Intuicyjny pilot RF umożliwia wygodne sterowanie wentylatorem sufitowym z oświetleniem LED z dowolnego miejsca w domu — bez konieczności kierowania pilota bezpośrednio na wentylator

Mocny przepływ powietrza

Wentylator sufitowy szybko i skutecznie chłodzi dzięki wydajnemu silnikowi DC oraz zoptymalizowanej konstrukcji łopatek, zapewniającej silny przepływ powietrza

Regulowana prędkość wentylatora

Wentylatory sufitowe Philips oferują sześć poziomów prędkości, umożliwiając precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktywności lub pory roku

Dwa kierunki przepływu powietrza

Silnik DC umożliwia pracę w dwóch kierunkach — chłodzenie latem oraz cyrkulację ciepłego powietrza zimą, zapewniając komfort przez cały rok

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Złoty
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Tak

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 128

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Wentylatory sufitowe z oświetleniem
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Zdalne sterowanie, Regulowany odcień białego światła

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 310 mA
- Przepływ wentylatora: 7 980 m³/h
- Wydajność wentylatora: 285

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 6,2 kg
- Całkowita wysokość: 290 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 4500 @4000K
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103096067
- Waga netto: 6,2 kg
- Waga brutto: 9,86 kg
- Wysokość: 29,1 cm
- Długość: 55,9 cm
- Szerokość: 55,9 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.248

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.